INFORMACE O PRODUKTU

ALPHA

3477UFJ100P62 T/G small

EAN 4031582377798



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●○○
Hlučnost	●●●●●
Opotřebení	●●●○○
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Otočné Kolečko s Totální brzda
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	128 mm
Celková hmotnost	1,07 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	dvouřadá kuličková dráha
Barva vidlice	Pasivováno modrou
Vyosení	41 mm
Poloměr otáčení	123 mm
Průměr otáčení	246 mm

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, nebarvící, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Tvrdost Běhoun (A)	64 Shore A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	105 mm
Šířka plotny	80 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA


3477UFJ100P62 T/G small

EAN 4031582377798


Výkresy produktu


3477U00100P62-neu





Platte 3470-080P62-105x80





© Copyright 2026 TENTE International GmbH