

## ALPHA

3478UOI108P62 T/G-small

EAN 4031582396812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Alpha                           |
| Korpusa tips                         | Fiksēts atbalsta ritenis        |
| Standarta                            | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h                | 200 kg                          |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                              |
| Nerūsējošais                         | Nē                              |
| Statiskā kravnesība                  | 400 kg                          |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -25 °C                          |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C                           |
| Kopējais augstums                    | 132 mm                          |
| Kopējais platums                     | 85 mm                           |
| Kopējais svars                       | 0,44 kg                         |

## KRONŠTEINIS

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, smaga |
| Dakšas forma      | Plašs                 |
| Krāsa             | Pasivēts ar zilu      |

## RITENIS

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                   |
| Protektora materiāls   | Identisks ar riteņa korpusu |
| Gūltnis                | Cuscinetto a rulli          |
| Ass                    | Pieskrūvēts ar uzgriezni    |
| Ritenis krāsa          | Dabiski balts               |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu           |
| Diametrs               | 108 mm                      |
| Protektora platums     | 36 mm                       |
| Korpusa platums        | 36 mm                       |
| Protektora cietība (D) | 75 Krasts D                 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Uzstādīšanas veids                     | Taisnstūra plāksne |
| Plāksnes garums                        | 103 mm             |
| Plāksnes platums                       | 85 mm              |
| Plāksnes atveres garums (minimālais)   | 77 mm              |
| Plāksnes atveres garums (maksimālais)  | 60 mm              |
| Plāksnes atveres platums (minimālais)  | 77 mm              |
| Plāksnes atveres platums (maksimālais) | 80 mm              |
| Plāksnes atveres diametrs              | 9 mm               |

# ALPHA

3478UOI108P62 T/G-small

EAN 4031582396812

Pasūtījuma numurs 00002499  
Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

