PRODUKTINFORMATION

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Omikron twin
Type	Fast Hjul
Standard	lignende EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	3000 kg
Belastning ved 6 km/t	2400 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	4500 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	325 mm
Samlet bredde	154 mm
Samlet vægt	21,11 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Støbejern eller smedet jern, tungt
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Farve	Gennemsigtig Lakering
Lubrication nipple	1
Dome-diameter	160 mm

HJUL

Fælgmateriale	Støbejern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	250 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Fælgbredde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	200 mm
Pladebredde	160 mm
Længde på pladehul (maksimum)	120 mm
Pladehulbredde (minimum)	160 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	120 mm
Pladehullets diameter	15 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

OMIKRON TWIN

9958FTP250P65

EAN 4031582316988

Bestillingsnummer 00801478

Produkttegninger

