产品信息

# LINEA

5941UAC100P30-11 RAL9002

EAN 4031582352634



图片可能与原产品不同

## 表现

| | |
|---|---|
| 滚动性能 | ●●●●● |
| 运动噪音 | ●●●○○ |
| 损耗 | ●●●●○ |
| 耐腐蚀性 | ●●●●○ |

## 核心属性

| | |
|---|---|
| 产品名称 | Linea |
| 外壳类型 | 带方向锁的旋转脚轮 |
| 标准 | EN12530 - 设备脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 120 kg |
| 导电 | 否 |
| 不锈 | 是 |
| 静态载重 | 240 kg |
| 温度范围（最低） | -10 °C |
| 最高温度范围 | 40 °C |
| 总高 | 118 mm |
| 总宽度 | 82 mm |
| 总重量 | 0.73 kg |

## 支架

| | |
|---|---|
| 外壳材料 | 聚酰胺 |
| 支架形状 | 双轮子支架 |
| 旋转轴承 | 精密滚珠轴承 |
| 颜色 | 灰白色 （RAL9002） |
| 偏移量 | 32 mm |
| 旋转半径 | 108 mm |
| 转向干涉 | 216 mm |
| 圆顶直径 | 52 mm |

## 轮子

| | |
|---|---|
| 轮体材料 | 聚酰胺 |
| 胎面材料 | 聚氨酯，注塑 |
| 轴承 | 精密滚珠轴承，不锈钢 |
| 侧盖 | 带螺纹防护装置 |
| 直径 | 100 mm |
| 胎面宽度 | 20 mm |
| 胎面硬度 （A） | 92 岸 A |

## 固定件

| | |
|---|---|
| 固定件类型 | 螺栓孔 |
| 螺栓孔直径 | 11 mm |

德国设计师俱乐部（DDC）

Interzum 奖

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA


5941UAC100P30-11 RAL9002


EAN 4031582352634

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 产品图纸



德国设计师俱乐部（DDC）

Interzum 奖

iF 设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH