

E-DRIVE ULTIMATE


EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327

Bestelnummer 00066143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	E-Drive ultimate
Type	Aandrijfeenheid
Temperatuurbereik (minimaal)	5 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale breedte	190 mm
Totaal gewicht	8,233 kg
Lengte	Max. 315 mm (noodontgrendeling geactiveerd)
Diameter wiel	125 mm, slijtagegrens Å - 115 mm
Loopvlak wiel	Massief rubber, niet-markerend, Shore A 63
Wielbreedte	35 mm
Breedte	178 mm
Maximale stuwkracht	32 N
Maximale draagkracht / contactdrukkracht	400 N
Hoogte in uitgangspositie	140 mm
Inbouwhoogte	170 mm
Noodontgrendeling	Mechanisch
Type bescherming	IPX4 (spatwater van alle kanten, alle stekkers aangesloten)
Toegestane omgevingstemperatuur	Bedrijfstemperatuur 5 Å°C tot 40 Å°C, luchtvochtigheid 90%, niet-condenserend
Gewicht	8 kg
Maximale snelheid	4 km/h
Bodemvrijheid	30 mm
Oneffenheden in de grond (minimaal)	-15 mm
Oneffenheden in de grond (maximaal)	15 mm
Toegestane opslagtemperatuur (minimaal)	-10 °C
Toegestane opslagtemperatuur (maximaal)	45 °C

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327
Bestelnummer 00066143

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Flenswiel
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Elektrisch
Vork Vorm	Rijden
Kleur	Blauw gepassiveerd

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
------------------	--------------------

MOTOR AANDRIJFEENHEID

Nominale spanning	24 V
Nominale stroom	8,5 Ah
Nominale uitgang	144 W
Nominale snelheid	197 m/mn
Rijrichtingen	Vooruit en achteruit

AANDRIJVING AANDRIJFEENHEID

Nominale spanning	24 V
Nominale stroom	3,5 Ah
Nominale uitgang	14,8 W
Nominale snelheid	35,3 m/mn

E-DRIVE ULTIMATE

EDUAUFF125P60

EAN 4031582478327
Bestelnummer 00066143

TECHNISCHE TEKENINGEN

