BASETECH

POR100x36-Ø12

EAN 4031582419016



ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	36 mm
Diamètre de l'alésage	12 mm
Longueur de moyeu	44.4 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Basetech
Capacité de charge à 4 km/h	160 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	320 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Poids	0.14 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

BASETECH

POR100x36-Ø12

EAN 4031582419016

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

