INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# INTEGRAL TWIN

## 2946UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302585



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

### VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●●● |
| Kustības troksnis | ●●●○○ |
| Nodilums | ●●●●○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●○○ |

### PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Integral twin |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar kopējo, centrālo bloķēšanu |
| Standarta | EN12531 - Slimnīcas gultu atbalsta riteņi |
| Kravnesība pie 3 km/h | 125 kg |
| Kravnesība pie 4 km/h | 125 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Nē |
| Statiskā kravnesība | 375 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -25 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 129 mm |
| Kopējais platums | 63 mm |
| Kopējais svars | 1,05 kg |
| Sertifikācija | Pārbaudīts un uzraudzīts ar TÜV Süd |

### KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis | Precīzijas lodīšu gultnis |
| Krāsa | Pelēki balts (RAL9002) |
| Ofsets | 31 mm |
| Pagrieziena rādiuss | 85 mm |
| Grozāms savienojums | 170 mm |
| Kupola diametrs | 61,5 mm |

### RITENIS

| | |
|---|---|
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Poliuretāns, injicēts |
| Gūltnis | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Ritenis krāsa | Pelēki balts (RAL9002) |
| Izplešanās armatūra | Ar vītņu aizsargu |
| Diametrs | 100 mm |
| Protektora platums | 15 mm |
| Korpusa platums | 15 mm |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A |
| Protektora cietība (D) | 42 Krasts D |

### UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar izciļņa atveri profila stieņiem |
| Skrūves diametrs | 28 mm |
| Skrūves garums | 96 mm |
| Skrūve vītnes pozīcija | 19 mm |
| Skrūvju montāžas caurumu daudzums | 4 |

«German Design» balva

«Red Dot» dizaina balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL TWIN

2946UAP100R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582302585

Pasūtījuma numurs 00039764

**Produkta rasējumi**




«German Design» balva

«Red Dot» dizaina balva

© Copyright 2026 TENTE International GmbH