

## ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

## ACTUACIÓ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Actuació Roll             | ● ● ● ● ○ |
| El soroll del moviment    | ● ● ● ● ○ |
| Atràcia                   | ● ● ● ● ○ |
| Resistència a la corrosió | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUCIONS BÀSIQUES

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Nom del producte           | Alpha                 |
| Tipus                      | Rueda giratoria Rueda |
| Tracidad de carga a 4 km/h | 205 kg                |
| Conducció elèctrica        | No                    |
| Inoxidable                 | No                    |
| Tracidad de carga estàtica | 410 kg                |
| Temperatura (mínim)        | -20 °C                |
| Temperatura màxima (màxim) | 60 °C                 |
| Alçada total               | 240 mm                |
| Àmplia general             | 96 mm                 |
| Pes total                  | 2,62 kg               |

## SUPORT

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material d'habitatge | Acer, pesada        |
| Forquilla Forma      | Ample               |
| Scaminto giratorio   | Dues curses de ball |
| Color                | Passivat blau       |
| Desplaçament         | 55 mm               |
| Scio de giro         | 155 mm              |
| Sterferencia de giro | 310 mm              |
| Dome Dictel          | 96 mm               |

## RODA

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Material corporal                   | Polipropilè                  |
| Material de la banda de rodadura    | Goma massissa negres, negres |
| El Bearing                          | Coixinet lliis               |
| Eix                                 | Estirada de nou              |
| Roda de color                       | Grafit negre (RAL9011)       |
| Protectors de fil                   | Sense vigilància             |
| Diametralització                    | 200 mm                       |
| Banda de rodadura ample             | 50 mm                        |
| Corporació ample                    | 50 mm                        |
| La duresa del Banda de rodadura (A) | 80 Shore A                   |

## FITACIÓ

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tipus de Fitting                      | Placa rectangular |
| Placa llarga                          | 137 mm            |
| Placa ampla                           | 105 mm            |
| Longitud del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Longitud del forat de placa (màxim)   | 80 mm             |
| Amplària del forat de placa (Minimum) | 75 mm             |
| Amplària del forat de placa (màxim)   | 105 mm            |
| Placa de diàmetre                     | 11 mm             |

# ALPHA

3470PVO200P63

EAN 4031582304176

Número de comanda 00028237

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

