PRODUKTINFORMATION

PURETECH

PIR125x37-Ø15

EAN 4031582320367



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Puretech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,49 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polypropylen
Hjulbanemateriale	Massiv gummi, uden afsmitning
Leje	Rulleleje
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	125 mm
Hjulbane bredde	37 mm
Aksel Huldiameter	15 mm
Navlængde	58 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	80 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH

PIR125x37-Ø15

EAN 4031582320367

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Produkttegninger



© Copyright 2026 TENTE International GmbH