PRODUCTINFORMATIE

MAXTECH

PNR260x82-Ø20 HL74 black

EAN 4031582459081



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●●○○
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Maxtech
Type	Wiel
Draagvermogen bij 3 km/u	75 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	150 kg
Totaal gewicht	1,95 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, met foam loopvlak
Lager	Rollager
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	260 mm
Breedte Loopvlak	82 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	74 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNR260x82-Ø20 HL74 black

EAN 4031582459081

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH