ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

DURATECH

TOP 085x90-Ø20 HL90

EAN 4031582331240



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●●●
Шум от движение	●●○○○
Привличане	●●●●●
Устойчив на корозия	●●●○○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Duratech
Тип	Колело
Стандартен	EN12533 – Тежкотоварни колела
Товароносимост при 4 км/ч	800 kg
Товароносимост при 6 км/ч	640 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	1600 kg
Температурен диапазон (минимален)	-40 °C
Температурен диапазон (максимален)	80 °C
Общо тегло	0.58 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид, тежък
Материал на реазбата	Идентично с тяло на Колело
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Цвят на Колело	Естествено бяло
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	85 mm
Ширина на Резба	90 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	90 mm
Ширина на тялото	90 mm
Твърдост на Резба (D)	75 Бръснач D
Тип лагер	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH


TOP 085x90-Ø20 HL90


EAN 4031582331240

Номер на поръчката 00832616

Чертежи на продукта







© Copyright 2026 TENTE International GmbH