INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

LINEA

5941UAC100R05-28 RAL9002

EAN 4031582352849



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	●●●●●
Bruit de mouvement	●●●○○
Attrition	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●●○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	120 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Oui
Statique Capacité de charge	240 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	120 mm
Largeur totale	82 mm
Poids global	0.93 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Gris blanc (RAL9002)
Déport	32 mm
Rayon d'encombrement	108 mm
Diamètre d'encombrement	216 mm
Diamètre du dôme	52 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision, Inoxydable
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	100 mm
Largeur du Bandage	20 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil	28 mm
Longueur Œil	40 mm

Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix IF Design

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LINEA


5941UAC100R05-28 RAL9002

EAN 4031582352849

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





Deutscher Designer Club

Prix Interzum

Prix IF Design