ICS

5328XSX125P51 7001 INOX 7001

EAN 4031582310344



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	●●●○○
El soroll del moviment	●●●○○
Atràcia	●●●●○
Resistència a a la corrosió	●●●●●

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	ICS
Tipus	Rueda fija
Tracidad de carga a 3 km/h	100 kg
Conducció elèctrica	Sí
Inoxidable	No
Tracidad de carga estàtica	200 kg
Temperatura (mínim)	-10 °C
Temperatura màxima (màxim)	40 °C
Alçada total	166 mm
Àmplia general	52 mm
Pes total	0,77 kg

SUPORT

Material d'habitatge	Poliamida
Forquilla Forma	Escàs
Color	Verd de plata (similar RAL7001)
Dome Dictel	52 mm

RODA

Material corporal	Poliamida, conducció elèctrica
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
El Bearing	Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Guàrdia integrada
Diametralització	125 mm
Banda de rodadura ample	32 mm
Corporació ample	32 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	91 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)	40 Shore D

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa rectangular
Placa llarga	95 mm
Placa ampla	70 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	50 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	75 mm
Placa de diàmetre	11 mm

Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ICS


5328XSX125P51 7001 INOX 7001


EAN 4031582310344

Número de comanda 00030787

Plànols del producte







Premi IF Disseny

© Copyright 2026 TENTE International GmbH