ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

# INTEGRAL ASSIST

## ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Номер замовлення 990067061



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

### ЕФЕКТИВНІСТЬ

| | |
|---|---|
| Продуктивність рулону | ●●●●● |
| Шум руху | ●●●●○ |
| Атритація | ●●●●○ |
| Стійкість до корозії | ●●●●● |

### ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|---|---|
| Назва продукту | Integral assist |
| Тип | Поворотний Колісна опора із центральним, повним або Блокування напряму |
| Стандартний | EN12531 - Ліжко-ліжка |
| ОбВантажопідйомність 4 км/год | 150 kg |
| Електропровідність | Ні |
| Нержавіюча сталь | Ні |
| Сумісне з WeAssist | 1 |
| Статичний Вантажопідйомність | 450 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -10 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 40 °C |
| Загальна висота | 183 mm |
| Загальна ширина | 110,5 mm |
| Загальна вага | 4,68 kg |
| Тип захисту | IPX6 (тільки для електронних компонентів при встановленні) |
| Допустима температура навколишнього середовища | Робоча температура від 5 °C до 40 °C, вологість повітря 20% - 80% |

Нагорода Red Dot Дизайн Award

### КРОНШТЕЙН

| | |
|---|---|
| Поворотний вузол | Прецизійний кульковий підшипник |
| Колір | Сіро-білий (RAL9002) |
| Офсет (Зсув) | 40 mm |
| Радіус повороту | 115 mm |
| Поворотне з’єднання | 230 mm |
| Діаметр ковпачка | 110,5 mm |

### КОЛЕСО

| | |
|---|---|
| Матеріал тіла | Сталь, залізо |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Відлитий |
| Носіння | Двигун Хаб ого |
| Колір Протектор | Срібно-сірий (RAL7015) |
| Захист різьби | Вбудований різьбовий поручитель |
| Діаметр | 150 mm |
| Протектор | 50 mm |
| Твердість Протектор (A) | 85 Прибережна A |

### ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|---|---|
| Тип налаштування | Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# INTEGRAL ASSIST


ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Номер замовлення 990067061

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Креслення продукту**




Нагорода Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH