

ALPHA STAINLESS

8478UFD200P63

EAN 4031582347180
Bestelnummer 00035542

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Alpha stainless |
| Type | Vast Wielen |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 400 kg |
| Roestvrij | ✓ |
| Statisch draagvermogen | 800 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 240 mm |
| Totale breedte | 115 mm |
| Totaal gewicht | 2,207 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|---|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| | zacht |
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lagering | Rollager, Roestvrij |
| As | Geschroefd met moer |
| Wielkleur | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Diameter | 200 mm |
| Breedte Loopvlak | 46 mm |
| Breedte wielkern | 46 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 63 Shore A |

BEHUIZING

| | |
|-----------|------------------------|
| Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Kleur | Roestvrij staal |

FITTING

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 140 mm |
| Breedte plaat | 115 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter plaatgat | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8478UFD200P63

EAN 4031582347180
Bestelnummer 00035542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

