DURATECH

TOP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271

Numéro de commande 00832617



ROUE

Diamètre	85 mm
Largeur du bandage	95 mm
Diamètre de l'alésage	20 mm
Longueur de moyeu	95 mm
Largeur du corps de roue	95 mm
Type de roulement	6204

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●●●
Bruit de mouvement	●●○○○
Usure	●●●●●
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Duratech
Capacité de charge à 4 km/h	900 kg
Capacité de charge à 6 km/h	720 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1800 kg
Plage de température (minimale)	-40 °C
Plage de température (maximale)	80 °C
Poids	0.58 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 085x95-Ø20 HL95

EAN 4031582331271

Numéro de commande 00832617

Dessins du produit





