GALEA

5077YGP100P30-10

EAN 4031582354126



CHAPE

Déport	40 mm
Diamètre d'encombrement	205 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	30 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Galea
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	139 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA


5077YGP100P30-10

EAN 4031582354126

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit





© Copyright 2026 TENTE International GmbH