

# LINEA CLINIC

5946UAC125R36-34XS S27 safety OH 130

EAN 4031582412611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Performanța rolei       | ● ● ● ● ● |
| Zgomot de mișcare       | ● ● ● ○ ○ |
| Atriție                 | ● ● ● ● ○ |
| Rezistență la coroziune | ● ● ● ● ○ |

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

|                                   |                                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nume produs                       | Linea clinic                                      |
| Tip                               | Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală        |
| Standard                          | similar EN12531 – Castori pentru paturi de spital |
| Capacitate de încărcare la 3 km/h | 150 kg                                            |
| Capacitate de încărcare la 4 km/h | 150 kg                                            |
| Conductiv electric                | Nu                                                |
| Inoxidabil                        | Da                                                |
| Capacitate de încărcare statică   | 300 kg                                            |
| Interval de temperatură (minim)   | -20 °C                                            |
| Interval de temperatură (maxim)   | 80 °C                                             |
| Înălțime totală                   | 130 mm                                            |
| Lățime totală                     | 71 mm                                             |
| Greutate totală                   | 0,85 kg                                           |
| Certificare                       | Testat și monitorizat de către TÜV Süd            |

## FURCA

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Materialul de construcție | Poliamidă                   |
| Formă Furcă               | Carcasă Roată dublă         |
| Rulment pivotant          | Rulment cu bile de precizie |
| Offset                    | 40 mm                       |
| Raza de pivotare          | 102,5 mm                    |
| Interferență pivotantă    | 205 mm                      |

## ROATĂ

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Material pentru corp                    | Poliamidă                               |
| Material al benzii de rulare            | Poliuretan , Injectat                   |
| Lagăr                                   | Rulment cu bile de precizie, Inoxidabil |
| Protecție pentru filet                  | Cu protecție pentru filet               |
| Diametru                                | 125 mm                                  |
| Benză de rulare                         | 15 mm                                   |
| Duritatea benzii de Benză de rulare (A) | 92 Pe malul A                           |

## RACORD

|                |                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip ajustare   | Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă                              |
| Diametru Șurub | 32 mm                                                                                         |
| Lungime Șurub  | 42 mm                                                                                         |
| Indiciu        | Paturile lavabile trebuie Sigilat în zona de fixare de către producătorul patului spitalului. |

Designer  
Deutscherproduct  
design  
awardPremiul  
pentru  
Design IFPremiul  
Interzum

# LINEA CLINIC



5946UAC125R36-34XS S27 safety OH 130

EAN 4031582412611



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desene ale produsului



Designer  
Deutscher



product  
design  
award

Premiul  
pentru  
Design IF



Premiul  
Interzum