INFORMAȚII DESPRE PRODUS

INTEGRAL SMART PLUS

1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN

EAN 4031582551310



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●○
Rezistență la coroziune	●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Integral smart plus
Tip	Rola pivotantă cu centrală, Blocare totală
Standard	similar EN12531 – Castori pentru paturi de spital
Capacitate de încărcare la 4 km/h	135 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	405 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Înălțime totală	183 mm
Lățime totală	62 mm
Greutate totală	1,13 kg

FURCA

Materialul de construcție	Tablă de oțel, ușoară
FormăFurcă	Închis
Rulment pivotant	Rulment cu bile de precizie
Culoare	Alb gri (RAL9002)
Offset	40 mm
Raza de pivotare	115 mm
Interferență pivotantă	230 mm
Diametru cupolă	62 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Benză de rulare	Gri ardezie (RAL7015)
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	150 mm
Lățimea corpului	32 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D

RACORD

Tip ajustare	Tijă cu Gaură pentru came pentru bare de profil, Versiune scurtă
Diametru Șurub	32 mm
Lungime Șurub	51 mm
Poziția filetului Șurub	7 mm
Cantitate orificii de montare Șurub	4

© Copyright 2026 TENTE International GmbH