製品情報

AGILA

2477PIO125P30-13

EAN 4031582365184



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●○○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	80 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	160 kg
温度範囲（最小）	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	160 mm
総重量	0.81 kg

ハウジング

ハウジング材質	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
ハウジング色	青色被膜保護
オフセット	41 mm
旋回半径	131 mm
旋回径	262 mm

車輪

本体材質	ポリプロピレン
トレッド材質	硬質ゴム、ノンマーキング
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	80 ショアA

フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	13 mm
ヒント	キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

製品情報

AGILA

2477PIO125P30-13

EAN 4031582365184

注文番号 00039524

製品図面

