PRODUKTINFORMATION

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

EAN 4031582336009



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●○○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Stylea
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12528 - Møbelhjul
Belastning ved 3 km/t	50 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	100 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Byggehøjde	89 mm
Samlet bredde	54 mm
Samlet vægt	0,16 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Stift, drejelig
Udladning	38 mm
Udfaldsradius	87 mm
Udfaldsdiameter	174 mm
Dome-diameter	20 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Termoplastisk gummi
Leje	Glideleje med Afstandsrør
Aksel	Nittet
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	8 mm
Fælgbredde	8 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	87 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Hul til montagesplit til B10-fitting
Bolt Huldiameter	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

STYLEA

5925UJI075L51-11 DM20x43ALU

EAN 4031582336009

Bestillingsnummer 00078589

Produkttegninger

