INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

# LINEA CLINIC

## 5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348392



La imagen puede diferir del producto original

### RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| Rendimiento del rodillo | ●●●●● |
| Ruido de movimiento | ●●●●○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistencia a la corrosión | ●●●○○ |

### ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|---|---|
| Nombre del producto | Linea clinic |
| Tipo | Rueda giratoria con central, Freno total |
| Estándar | EN12531 - Ruedas de la cama del hospital |
| Capacidad de carga a 3 km/h | 150 kg |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 150 kg |
| Conductivo eléctrico | No |
| Inoxidable | No |
| Capacidad de carga estática | 450 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -10 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 40 °C |
| Altura total | 130 mm |
| Ancho total | 71 mm |
| Peso total | 0.81 kg |
| Certificación | Probado y supervisado por TÜV Süd |

### SOPORTE

| | |
|---|---|
| Material de la carcasa | Poliamida |
| Forma de Horquilla Forma | Soporte de Aro Doble Soporte |
| Rodamiento giratorio | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color | Gris y blanco (RAL9002) |
| Desplazamiento | 40 mm |
| Radio de giro | 108 mm |
| Interferencia de giro | 216 mm |
| Diámetro del domo | 45.5 mm |

### ARO

| | |
|---|---|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Poliuretano, Inyectado |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Color Aro | Gris y blanco (RAL9002) |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 125 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 15 mm |
| Anchura del cuerpo | 15 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (A) | 92 Shore A |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 42 Shore D |

### AJUSTE

| | |
|---|---|
| Tipo de ajuste | Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta |
| Diámetro del Perno | 32 mm |
| Longitud del Perno | 42 mm |

Club Diseñador Deutscher

IF Premio Diseño

Premio Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# LINEA CLINIC


5946UAP125R36-34XS S30 D 9002

EAN 4031582348392

Número de pedido 00061630

**Planos del producto**



Club Diseñador Deutscher

IF Premio Diseño

Premio Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH