

## ALPHA

3477UFJ125P30 TG small

EAN 4031582381481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Wydaźność rolek      | ● ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ● ● |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Alpha                          |
| Typ                            | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy  |
| Nośność przy 4 km/h            | 160 kg                         |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                            |
| Nierdzewne                     | Nie                            |
| Nośność statyczne              | 320 kg                         |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                         |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C                          |
| Wysokość całkowita             | 155 mm                         |
| Waga całkowita                 | 1,26 kg                        |

## OBUDOWA

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Materiał obudowy       | Arkusz stalowy, ciężki  |
| Kształt Widelec        | Poszerzane              |
| Łożysko obrotowe       | Dwa wyścigi kulkowe     |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg                 | 40 mm                   |
| Promień działania koła | 121 mm                  |
| Zasięg działania koła  | 242 mm                  |

## KOŁO

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tread hardness       | miękki                                                |
| Materiał ciała       | Poliamid                                              |
| Materiał bieżni      | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| Łożysko              | Łożysko walcowe                                       |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki                        |
| Ostony gwintu        | Z ostoną gwintu                                       |
| Średnica             | 125 mm                                                |
| Szerokość Bieżnia    | 40 mm                                                 |
| Twardość Bieżnia (A) | 64 Shore A                                            |

## MOCOWANIE

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Typ mocowania           | Otwór na śrubę |
| Średnica otworu Trzpień | 13 mm          |

# ALPHA

3477UFJ125P30 TG small

EAN 4031582381481



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Rysunki produktu

