PRODUCTINFORMATIE

# ALPHA STAINLESS

8478BOG080P62



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

| | |
|---|---|
| Rolprestaties | ●●●○○ |
| Bewegingsgeluid | ●●○○○ |
| Slijtage | ●●●●● |
| Corrosiebestendigheid | ●●●●● |

## KERNKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Productnaam | Alpha stainless |
| Type | Bokwiel |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 100 kg |
| Elektrisch geleidend | Nee |
| Roestvrij | Ja |
| Statisch draagvermogen | 200 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 280 °C |
| Totale hoogte | 108 mm |
| Totale breedte | 85 mm |
| Totaal gewicht | 0,46 kg |

## BEHUIZING

| | |
|---|---|
| Materiaal van de behuizing | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Kleur | Roestvrij staal |

## WIEL

| | |
|---|---|
| Materiaal wielkern | Kunststof thermoset, hittebestendig |
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Droge lagerbus |
| As | Geschroefd met moer |
| Loopvlak | Zwart |
| Wielkleur | Zwart |
| Diameter | 80 mm |
| Breedte Loopvlak | 35 mm |
| Breedte wielkern | 35 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 90 Shore D |

## FITTING

| | |
|---|---|
| Type bevestiging | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat | 100 mm |
| Breedte plaat | 85 mm |
| Lengte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
| Lengte plaatgat (maximaal) | 60 mm |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm |
| Diameter plaatgat | 9 mm |


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA STAINLESS


8478BOG080P62

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH