PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ETP 082x28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	350 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	700 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C
Samlet vægt	0,48 kg

HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Honninggul (RAL1005)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	82 mm
Hjulbane bredde	28 mm
Aksel Huldiameter	12 mm
Navlængde	26 mm
Fælgbredde	28 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D
Lejetype	6201

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH


ETP 082x28-Ø12 HL26

EAN 4031582318654

Bestillingsnummer 00830658

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH