PRODUKTINFORMATION

# ZETA STAINLESS

8670UFX160P63

EAN 4031582313536

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

## YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●● |
| Kørselsstøj | ●●●●● |
| Abrasion | ●●●○○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●●● |

## PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Zeta stainless |
| Type | Drejeligt Hjul |
| Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
| Belastning ved 4 km/t | 300 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 240 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Ja |
| Belastning Statisk | 600 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 85 °C |
| Byggehøjde | 200 mm |
| Samlet bredde | 96 mm |
| Samlet vægt | 2,83 kg |

## GAFFEL

| | |
|---|---|
| Materialer til boliger | Rustfri stål, tungt |
| Gaffel Form | Bred, Forstærket |
| Drejekrans | Drejekrans med dobbelt kuglekrans |
| Farve | Rustfri stål |
| Udladning | 55 mm |
| Udfaldsradius | 135 mm |
| Udfaldsdiameter | 270 mm |
| Dome-diameter | 96 mm |

## HJUL

| | |
|---|---|
| Tread hardness | blød |
| Fælgmateriale | Polyamid |
| Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret |
| Leje | Præcisionskugleleje, Forseglet |
| Aksel | Skruet med møtrik |
| Hjul farve | Grå/ingen afsmitning |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 160 mm |
| Hjulbane bredde | 46 mm |
| Fælgbredde | 46 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 64 Shore A |

## MONTERING

| | |
|---|---|
| Monteringstype | Rektangulær plade |
| Pladelængde | 137 mm |
| Pladebredde | 105 mm |
| Længde på pladehul (minimum) | 74 mm |
| Længde på pladehul (maksimum) | 80 mm |
| Pladehulbredde (minimum) | 74 mm |
| Pladehullets bredde (maksimum) | 105 mm |
| Pladehullets diameter | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA STAINLESS


8670UFX160P63


EAN 4031582313536

Bestillingsnummer 00829521

**Product Drawings**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH