제품 정보

GALEA

5071PJP100P60-90x70

EAN 4031582367935



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●●○○
움직임 소음	●●●○○
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●●○

핵심 속성

제품명	Galea
하우징 유형	방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	100 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	200 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	60 °C
총높이	138 mm
전체 체중	0.49 kg

하우징

주택 자재	폴리아미드
Fork 외형	닫힘
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	40 mm
회전 간섭	205 mm

휠

차체 재질	폴리프로필렌
트레드 재질	열가소성 고무
베어링	정밀 볼 베어링
스레드 가드	스레드가드 포함
직경	100 mm
트레드 폭	30 mm
트레드의 경도(A)	87 Shore A

피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	90 mm
플레이트 너비	70 mm
플레이트 홀 길이(최소)	60 mm
플레이트 홀 길이(최대)	70 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	50 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	55 mm
플레이트 구멍 직경	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

제품 정보

GALEA

5071PJP100P60-90x70

EAN 4031582367935

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

제품 도면

