

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°

주문 번호 990066956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

|        |           |
|--------|-----------|
| 롤 성능   | ● ● ● ● ● |
| 움직임 소음 | ● ● ● ● ○ |
| 내마모성   | ● ● ● ● ○ |
| 부식방지   | ● ● ● ● ○ |

## 핵심 속성

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| 제품명            | Integral assist                     |
| 하우징 유형         | 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터      |
| 표준             | EN12531 - 병원 베드 캐스터                 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 150 kg                              |
| 전기 전도성         | 아니요                                 |
| 스테인리스          | 아니요                                 |
| WeAssist 호환 가능 | 1                                   |
| 정지 중 하중용량      | 450 kg                              |
| 온도 범위(최소)      | -10 °C                              |
| 온도 범위(최대)      | 40 °C                               |
| 총높이            | 183 mm                              |
| 전체 너비          | 110.5 mm                            |
| 전체 체중          | 5.01 kg                             |
| 보호 유형          | IPX6(전자 부품 설치 시에만 해당)               |
| 허용 주변 온도       | 동작 온도 5 °C ~ 40 °C, 공기 습도 20% ~ 80% |

## 하우징


|         |                  |
|---------|------------------|
| 스위블 베어링 | 정밀 볼 베어링         |
| 색상      | 그레이 화이트(RAL9002) |
| 오프셋     | 40 mm            |
| 회전 반경   | 115 mm           |
| 회전 간섭   | 230 mm           |
| 뎀 직경    | 110.5 mm         |

## 휠

|            |                  |
|------------|------------------|
| 차체 재질      | 강철, 철            |
| 트레드 재질     | 폴리우레탄, 주조        |
| 베어링        | 허브 모터            |
| 트레드 색상     | 슬레이트 회색(RAL7015) |
| 스레드 가드     | 통합 스레드가드         |
| 직경         | 150 mm           |
| 트레드 폭      | 50 mm            |
| 트레드의 경도(A) | 85 Shore A       |

## 피팅

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 피팅 유형 | 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전 |
|-------|----------------------------|



레드닷 디  
자인 어워  
드

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°

주문 번호 990066956



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

