AGILA

2471PJO125P50

EAN 4031582301373

Numéro de commande 00020080



PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●●○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	160 mm
Largeur totale	60 mm
Poids	0.87 kg

CHAPE

Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	131 mm
Diamètre d'encombrement	262 mm
Diamètre du dôme	60 mm

ROUE

Diamètre	125 mm
Largeur du bandage	32 mm
Largeur du corps de roue	32 mm

RACCORD

Longueur de la platine	77 mm
Largeur de la platine	67 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	46.5 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	51.5 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	56 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	61.5 mm
Diamètre des trous de la platine	8.5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

AGILA

2471PJO125P50

EAN 4031582301373

Numéro de commande 00030089

Dessins du produit





