INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU

# ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

| | |
|---|---|
| Ruļļa veiktspēja | ●●●○○ |
| Kustības troksnis | ●●●●● |
| Nodilums | ●●●○○ |
| Korozijas izturīgs | ●●●●● |

## PAMATA ATRIBŪTI

| | |
|---|---|
| Produkta nosaukums | Alpha stainless |
| Korpusa tips | Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu |
| Standarta | EN12532 - Transporta aprīkojums |
| Kravnesība pie 4 km/h | 150 kg |
| Elektrovadītspējīga | Nē |
| Nerūsējošais | Jā |
| Statiskā kravnesība | 300 kg |
| Temperatūras diapazons (minimālais) | -20 °C |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 80 °C |
| Kopējais augstums | 155 mm |
| Kopējais svars | 1,17 kg |

## KRONŠTEINIS

| | |
|---|---|
| Mājokļa materiāls | Nerūsējošais tērauds, smags |
| Dakšas forma | Plašs |
| Grozāmais gultnis | Divu bumbu sacīkstes |
| Krāsa | Nerūsējošais tērauds |
| Ofsets | 40 mm |
| Grozāms savienojums | 242 mm |

## RITENIS

| | |
|---|---|
| Tread hardness | mīksts |
| Korpusa materiāls | Poliamīds |
| Protektora materiāls | Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas |
| Gūltnis | Cuscinetto a rulli, Inossidabile |
| Ass | Pieskrūvēts ar uzgriezni |
| Diametrs | 125 mm |
| Protektora platums | 40 mm |
| Protektora cietība (A) | 64 Krasts A |

## UZSTĀDĪŠANA

| | |
|---|---|
| Uzstādīšanas veids | Avere zem skrūves |
| Skrūves atveres diametrs | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA STAINLESS

8477UFD125P30-11

EAN 4031582370195

Pasūtījuma numurs 00038946

**Produkta rasējumi**







