제품 정보

ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

롤 성능	●●○○○
움직임 소음	●●●●●
내마모성	●●●○○
부식방지	●●●○○

핵심 속성

제품명	Elastech
하우징 유형	휠
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	500 kg
6km/h에서의 적재 용량	400 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	1000 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
전체 체중	2.37 kg

휠

Tread hardness	부드러운
차체 재질	알루미늄
트레드 재질	탄성 타이어, 비표시, 가황
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	회색 / 표시 없음
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	250 mm
트레드 폭	50 mm
차축 홀 직경	20 mm
허브 길이	60 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

주문 번호 00838557

제품 도면




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IFP 250x50-Ø20 HL60

EAN 4031582366280

주문 번호 0083855



© Copyright 2026 TENTE International GmbH