PRODUKTINFORMATION

AGILA TWIN

2975UOO050P40

EAN 4031582302851



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Agila twin
Type	Drejeligt Hjul med Hjulbremse
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	70 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	140 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	69 mm
Samlet bredde	57 mm
Samlet vægt	0,27 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Stålplade, medium
Gaffel Form	Dobbelt Hjul
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Blå-kromatiseret
Udladning	25 mm
Udfaldsradius	77 mm
Udfaldsdiameter	155 mm
Dome-diameter	53 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Glideleje
Hjul farve	Skifergrå (RAL7015)
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	50 mm
Hjulbane bredde	20 mm
Fælgbredde	20 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Firkantet plade
Pladelængde	60 mm
Pladebredde	60 mm
Længde på pladehul (minimum)	38 mm
Længde på pladehul (maksimum)	48 mm
Pladehulbredde (minimum)	38 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	48 mm
Pladehullets diameter	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA TWIN


2975UOO050P40


EAN 4031582302851

Bestillingsnummer 00031003

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH