INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# DURATECH

## TOP 085x100-Ø20 HL100

EAN 4031582331301



L'immagine può differire dal prodotto originale

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poliammide, pesante |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Colore Ruota | Bianco naturale |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 85 mm |
| Larghezza battistrada | 100 mm |
| Asse diametro del foro | 20 mm |
| Lunghezza mozzo | 100 mm |
| Larghezza corpo | 100 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |
| Tipo di cuscinetto | 6204 |

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●● |
| Rumore | ●●○○○ |
| Attrito | ●●●●● |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Duratech |
| Tipo | Ruota |
| Standard | EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti |
| Portata a 4 km/h | 900 kg |
| Portata a 6 km/h | 720 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 1800 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -40 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Peso complessivo | 0,59 kg |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# DURATECH


## TOP 085x100-Ø20 HL100


EAN 4031582331301

Numero d'ordine 00832618

**Disegni del prodotto**



© Copyright 2026 TENTE International GmbH