INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

# GALEA

## 5077YGP125R05-22x40

EAN 4031582354843



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

### PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●●○ |

### ATTRIBUTS PRINCIPAUX

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Galea |
| Type | Roulette pivotante à blocage total |
| Norme | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | Oui |
| Inoxydable | Non |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 162 mm |

### CHAPE

| | |
|---|---|
| Matériau de la chape | Polyamide |
| Forme de la chape | Capotée |
| Pivot | Double rangée de billes, |
| Déport | 40 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm |

### ROUE

| | |
|---|---|
| Corps de roue | Polypropylène, conducteur d'électricité |
| Bandage | Caoutchouc thermoplastique, conducteur d'électricité |
| Roulement | Roulement à billes de précision |
| Pare-fils | Avec pare-fils |
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 30 mm |
| Dureté du bandage (A) | 87 Shore A |

### FIXATION

| | |
|---|---|
| Type de fixation | Tige, ronde |
| Diamètre du trou central | 22 mm |
| Longueur de la vis | 40 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# GALEA


5077YGP125R05-22x40


EAN 4031582354843

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH