

# ALPHA STAINLESS

8478UFD100P62

EAN 4031582347128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ○ ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha stainless               |
| Type                         | Vast Wielen                   |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 160 kg                        |
| Elektrisch geleidend         | Nee                           |
| Roestvrij                    | Ja                            |
| Statisch draagvermogen       | 320 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                         |
| Totale hoogte                | 128 mm                        |
| Totale breedte               | 85 mm                         |
| Totaal gewicht               | 0,57 kg                       |

## BEHUIZING

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Materiaal van de behuizing | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm                  | Breed                  |
| Kleur                      | Roestvrij staal        |

## WIEL

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tread hardness                | zacht                                           |
| Materiaal wielkern            | Polyamide                                       |
| Materiaal loopvlak            | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lagering                      | Rollager, Roestvrij                             |
| As                            | Geschroefd met moer                             |
| Wielkleur                     | Zilvergrijs (RAL7001)                           |
| Diameter                      | 100 mm                                          |
| Breedte Loopvlak              | 34 mm                                           |
| Breedte wielkern              | 34 mm                                           |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 63 Shore A                                      |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 100 mm             |
| Breedte plaat               | 85 mm              |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 77 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 60 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 9 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8478UFD100P62

EAN 4031582347128

Bestelnummer 00035521

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

