製品情報

INTEGRAL

2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582341560



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Integral
ハウジングタイプ	センターロック、トータルロック付き自在キャスター
標準	EN12531 - 病院用ベッドキャスター
3km/hの耐荷重	150 kg
4km/hの耐荷重	150 kg
導電性	はい
ステンレス	いいえ
WeAssist 対応	1
静荷重	450 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
取付高	183 mm
全幅	62 mm
総重量	1.11 kg

IFデザイン賞

レッドドットデザイン賞

TÜV Süd によるテストと監視

ハウジング

ハウジング材質	スチール、中量系
フォーク形状	クローズ
旋回ベアリング	精密ボールベアリング
ハウジング色	グレーホワイト（RAL9002）
オフセット	40 mm
旋回半径	115 mm
旋回径	230 mm
ドーム径	62 mm

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	精密ボールベアリング、封止
トレッド色	スレートグレー（RAL7015と類似）
車輪色	スレートグレー（RAL7015）
スレッドガード	一体型スレッドガード
直径	150 mm
トレッド幅	32 mm
ボディ幅	32 mm
トレッドの硬度（A）	91 ショアA
トレッドの硬度（D）	40 ショアD

フィッティング

フィッティングタイプ	プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径	32 mm
ボルト長	51 mm
ボルトねじ位置	7 mm
ボルト取付穴数	4
ヒント	病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL


2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582341560

注文番号 00037651

製品図面





IFデザイン賞

レッドドットデザイン賞

© Copyright 2026 TENTE International GmbH