

ZETA REVERSE

468BUOP200P63

EAN 4031582398489

Número de pedido 00860874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ●●●○○

Ruido de movimiento ●●●○○

Desgaste ●●●●○

Resistencia a la corrosión ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre del producto | Zeta reverse |
| Tipo | Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte |
| Estándar | EN12532 - Material de transporte |
| Capacidad de carga a 4 km/h | 800 kg |
| Capacidad de carga a 6 km/h | 640 kg |
| Capacidad de carga estática | 1600 kg |
| Rango de temperatura (mínimo) | -30 °C |
| Rango de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Altura total | 240 mm |
| Ancho total | 96 mm |
| Peso total | 3,499 kg |

ARO

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Material del cuerpo | Poliamida |
| Material de la banda de rodadura | Idéntico con cuerpo de Aro |
| Cojinete | Rodamiento de bolas de precisión |
| Eje | Enroscado con tuerca |
| Color Aro | Blanco natural |
| Protectores de hilo | Con protector de roscas |
| Diámetro | 200 mm |
| Ancho de Banda de rodadura | 50 mm |
| Anchura del cuerpo | 50 mm |
| Dureza de la Banda de rodadura (D) | 75 Shore D |

SOPORTE

| | |
|--------------------------|--|
| Material | Chapa de acero, muy pesada |
| Forma de Horquilla Forma | Ancho, Reforzado |
| Rodamiento giratorio | Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable |
| Color | Pasivado azul |
| Desplazamiento | 55 mm |
| Interferencia de giro | 360 mm |
| Diámetro del domo | 96 mm |

AJUSTE

| | |
|--|-------------------|
| Tipo de ajuste | Placa rectangular |
| Longitud de la placa | 137 mm |
| Anchura de la placa | 105 mm |
| Longitud del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Longitud del orificio de la placa (máxima) | 80 mm |
| Ancho del orificio de la placa (mínimo) | 75 mm |
| Anchura del orificio de la placa (máxima) | 105 mm |
| Diámetro del orificio de la placa | 11 mm |

ZETA REVERSE

468BUOP200P63

EAN 4031582398489

Número de pedido 00860874



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

