ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

SUPRATECH

PJP 050x18-Ø6,2 HL22

EAN 4031582409130



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	● ● ● ○ ○
Шум руху	● ● ● ○ ○
Атритація	● ● ● ○ ○
Стійкість до корозії	● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Supratech
Тип	Колесо
Стандартний	EN12530 — Катори пристроїв
ОбВантажопідйомність 3 км/год	40 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	80 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-40 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна вага	0,05 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Термопластичний каучук
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник
Колір Колесо	Срібно-сірий (RAL7001)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	50 mm
Протектор	18 mm
Діаметр отвору Вісь	6,2 mm
Довжина хаба	22 mm
Ширина тіла	18 mm
Твердість Протектор (A)	87 Прибережна A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP 050x18-Ø6,2 HL22

EAN 4031582409130

Номер замовлення 00061242

Креслення продукту



© Copyright 2026 TENTE International GmbH