TERMÉKINFORMÁCIÓK

DURATECH

TOP 080x60-Ø20 HL60

EAN 4031582365436



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	60 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	60 mm
Test szélessége	60 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6204

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●●●
Mozgás zajkibocsátása	●●○○○
Kopás	●●●●●
Korrozióálló képesség	●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	500 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,44 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 080x60-Ø20 HL60

EAN 4031582365436

Rendelési szám 00860864

Termékrajzok




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 080x60-Ø20 HL60

EAN 4031582365436

Rendelési szám 00360364



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH