

## LINEA CLINIC

5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

|        |           |
|--------|-----------|
| 回転性能   | ● ● ● ● ● |
| 動きのノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦     | ● ● ● ● ○ |
| 耐食性    | ● ● ● ● ○ |

## コア属性

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 製品名       | Linea clinic                      |
| ハウジングタイプ  | センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター |
| 標準        | EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した        |
| 3km/hの耐荷重 | 150 kg                            |
| 4km/hの耐荷重 | 150 kg                            |
| 導電性       | いいえ                               |
| ステンレス     | はい                                |
| 静荷重       | 300 kg                            |
| 温度範囲（最小）  | -20 °C                            |
| 最大温度範囲    | 80 °C                             |
| 取付高       | 150 mm                            |
| 全幅        | 71 mm                             |
| 総重量       | 0.99 kg                           |



## ハウジング

|         |            |
|---------|------------|
| 住宅用建材   | ポリアミド      |
| フォーク形状  | 双輪ハウジング    |
| 旋回ベアリング | 精密ボールベアリング |
| オフセット   | 40 mm      |
| 旋回半径    | 102.5 mm   |
| 旋回径     | 205 mm     |

## 車輪

|            |                  |
|------------|------------------|
| 本体材質       | ポリアミド            |
| トレッド材質     | ポリウレタン、樹脂成型      |
| ベアリング      | 精密ボールベアリング、ステンレス |
| スレッドガード    | スレッドガード付き        |
| 直径         | 125 mm           |
| トレッド幅      | 15 mm            |
| トレッドの硬度（A） | 92 ショアA          |

## フィッティング

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| フィッティングタイプ | プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版                      |
| ボルト径       | 32 mm                                        |
| ボルト長       | 50 mm                                        |
| ヒント        | 病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。 |

# LINEA CLINIC


5944UAC125R36-32S30OH150 4xM6

EAN 4031582360035



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 製品図面



ドイツ  
デザイナー  
クラブ



インター  
ツム賞



product  
design  
award

IFデザイ  
ン賞