INFORMACE O PRODUKTU

LINEA CLINIC LOAD

5986UAP150R36-32S30

EAN 4031582382525



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●●●
Hlučnost	●●●○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●●○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea clinic load
Typ	Otočné Kolečko s centrálním , Totální brzda
Norma	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	200 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	400 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	155 mm
Stavební výška	71 mm
Celková hmotnost	1,51 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Dva kulové závody, Vyztužené nebo Nerezové
Vyosení	47,5 mm
Poloměr otáčení	122,5 mm
Průměr otáčení	254 mm

KOLO

Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	15 mm

MONTÁŽ

Typ uchycení	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče, krátká Verze
Průměr čepu	32 mm
Délka čepu	50 mm

Návrhář klub Deutscher

Ocenění Interzum Award

Ocenění IF Design Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH