製品情報

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	●●●○○
動きのノイズ	●●●○○
摩擦	●●●●○
耐食性	●●●○○

コア属性

製品名	Duratech
ハウジングタイプ	車輪
標準	EN12532 - 輸送機器
4km/hの耐荷重	300 kg
導電性	いいえ
ステンレス	いいえ
静荷重	600 kg
温度範囲（最小）	-25 °C
最大温度範囲	80 °C
総重量	0.25 kg

車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	ローラーベアリング
車輪色	ナチュラルホワイト
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	125 mm
トレッド幅	40 mm
車軸穴径	12 mm
ハブの長さ	44.4 mm
ボディ幅	40 mm
トレッドの硬度（D）	75 ショアD

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

注文番号 00030966

製品図面



© Copyright 2026 TENTE International GmbH