# ALPHA

3470PVO125P62

EAN 4031582304138

Numéro de commande 00028111



## PERFORMANCE

| | |
|---|---|
| Performance de roulage | ●●●○○ |
| Bruit de mouvement | ●●●○○ |
| Usure | ●●●○○ |
| Résistance à la corrosion | ●●●○○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

| | |
|---|---|
| Nom du produit | Alpha |
| Capacité de charge à 4 km/h | 100 kg |
| Conducteur d'électricité | no |
| Inoxydable | no |
| Capacité de charge statique | 200 kg |
| Plage de température (minimale) | -20 °C |
| Plage de température (maximale) | 60 °C |
| Hauteur | 155 mm |
| Largeur totale | 75 mm |
| Poids | 1.01 kg |

## CHAPE

| | |
|---|---|
| Déport | 40 mm |
| Rayon d'encombrement | 102.5 mm |
| Diamètre d'encombrement | 205 mm |
| Diamètre du dôme | 75 mm |

## ROUE

| | |
|---|---|
| Diamètre | 125 mm |
| Largeur du bandage | 37 mm |
| Largeur du corps de roue | 37 mm |

## RACCORD

| | |
|---|---|
| Longueur de la platine | 105 mm |
| Largeur de la platine | 80 mm |
| Longueur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 60 mm |
| Largeur des trous de la platine (minimum) | 77 mm |
| Largeur des trous de la platine (maximum) | 80 mm |
| Diamètre des trous de la platine | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA


3470PVO125P62


EAN 4031582304138

Numéro de commande 00028111


**Dessins du produit**


3470U00125P62-neu




Platte 3470-080P62-105x80






© Copyright 2026 TENTE International GmbH