LUMINA

AA20POI050B10-10X22 TFR (Institutional)

EAN 4031582385816



CHAPE

Rayon d'encombrement	49 mm
Diamètre d'encombrement	98 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8 mm

RACCORD

Diamètre de la tige	10 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●○○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Lumina
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	58 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.09 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH