INFORMAȚII DESPRE PRODUS

STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582344233



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	●●●○○
Zgomot de mișcare	●●●○○
Atriție	●●●●●
Rezistență la coroziune	●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip	Rola pivotantă cu Frână de roată
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Capacitate de încărcare la 3 km/h	50 kg
Conductiv electric	Da
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	100 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	91,5 mm
Lățime totală	46 mm

FURCA

Materialul de construcție	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Raza de pivotare	77 mm
Interferență pivotantă	154 mm
Diametru cupolă	23 mm

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă, conductivă electric
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	65 mm
Benză de rulare	7 mm

RACORD

Tip ajustare	Gaură oarbă pentru racordul B10
Diametrul găurii Șurub	11 mm

Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


STYLEA

5925XOI065L51-11 DOM23x43,6

EAN 4031582344233

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Desene ale produsului



Designer Deutscher

Premiul Interzum

Premiul pentru Design IF

© Copyright 2026 TENTE International GmbH