ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА

ANIKA

5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	●●●○○
Шум от движение	●●●○○
Привличане	●●●○○
Устойчив на корозия	●●●●○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Anika
Тип	Завъртане на Колело със Спирачка
Стандартен	EN12528 – мебелни колела
Товароносимост при 3 км/ч	40 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	80 kg
Температурен диапазон (минимален)	-10 °C
Температурен диапазон (максимален)	40 °C
Обща височина	57 mm
Обща ширина	37 mm
Общо тегло	0.65 kg

ВИЛКА

Материал на корпуса	Полиамид
Форма Вилица	Вилка на две Колело
Въртящ се лагер	Щифт, завъртане
Радиус на завъртане	64 mm
Интерференция при завъртане	128 mm
Диаметър на купол	18 mm

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Полиамид
Материал на реазбата	Полиуретан, екструдирано
Лагер	Плъзгащ лагер със Разделител тръба
Ос	Навлязъл
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	55 mm
Ширина на Резба	11 mm
Твърдост на Резба (A)	92 Бръснач A

ПРИЛЯГАНЕ

Тип на фитинга	Сляп отвор за фитинг B10
Диаметър на отворите Болт	10 mm

interzum Награда Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ANIKA


5925UAI055L51-10

EAN 4031582406405

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Чертежи на продукта





Награда Interzum

© Copyright 2026 TENTE International GmbH