ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ZETA STAINLESS

8678UFX160P63

EAN 4031582313956

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●○○○
Шум движения	●●●●●
Исчезновение	●●●●●
Устойчивость к коррозии	●●●●●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Zeta stainless
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	300 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	240 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Да
Грузоподъемность статическая	600 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	200 mm
Общая ширина	117 mm
Общий вес	2,08 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Нержавеющая сталь, тяжелая
Форма Вилы	Широкая, Усиленный
Цвет	Нержавеющая сталь

КОЛЕСО

Tread hardness	мягкий
Материал корпуса	Полиамид
Материал протектора	Эластичные шины, без следов, вулканизированные
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник, Герметичный
Ось	Винт с гайкой
Цвет Колесо	Серый / без маркировки
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	160 mm
Ширина Протектор	46 mm
Ширина тела	46 mm
Твердость Протектор (A)	64 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	137 mm
Ширина пластины	117 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	74 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	80 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	74 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	105 mm
Диаметр отверстия пластины	11 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ZETA STAINLESS


8678UFX160P63

EAN 4031582313956

Номер заказа 00829522

Чертежи изделия





© Copyright 2026 TENTE International GmbH