PRODUCTINFORMATIE

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	●●○○○
Bewegingsgeluid	●●●●●
Verloop	●●●○○
Corrosieweerstand	●●●○○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Elastech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	600 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	480 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1200 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	85 °C
Totaal gewicht	3,89 kg

WIEL

Tread hardness	zacht
Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Elastische band, zwart, gevulkaniseerd
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Jet black (vergelijkbaar RAL9005)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	300 mm
Breedte Loopvlak	55 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	66 mm
Breedte wielkern	55 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	68 Shore A

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Bestelnummer 00834703

Producttekeningen




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Bestelnummer 00932703



© Copyright 2026 TENTE International GmbH