

## ALPHA

3470DIJ200P63

EAN 4031582303384  
Bestelnummer 00037582

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ● ● |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ● ● |
| Slijtage              | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha                         |
| Behuizingstype               | Wielen                        |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 205 kg                        |
| Statisch draagvermogen       | 410 kg                        |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C                        |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C                         |
| Totale hoogte                | 240 mm                        |
| Totaal gewicht               | 3,371 kg                      |

## WIEL

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Plaatstaal                     |
| Materiaal loopvlak            | Massief rubber, niet-markerend |
| Lagering                      | Rollager                       |
| As                            | Geschroefd met moer            |
| Afdekkapjes                   | Met draadbeschermer            |
| Diameter                      | 200 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 50 mm                          |
| Hardheid van het Loopvlak (A) | 80 Shore A                     |

## BEHUIZING

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Materiaal    | Staalplaat, zwaar |
| Vork Vorm    | Breed             |
| Zwenklager   | Twee balraces     |
| Offset       | 55 mm             |
| Zwenk radius | 155 mm            |
| Draaicirkel  | 310 mm            |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 137 mm             |
| Breedte plaat               | 105 mm             |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 105 mm             |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 75 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 11 mm              |

# ALPHA

3470DIJ200P63

EAN 4031582303384  
Bestelnummer 00037582



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

