PRODUKTINFORMATION

SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

RAD

Tread hardness	weich
Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Präzisionskugellager
Radfarbe	Graphit schwarz (RAL9011)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	35 mm
Achsloch Durchmesser	8,3 mm
Nabenlänge	45 mm
Breite des Radkörpers	35 mm
Härte der Lauffläche (A)	65 Shore A

PERFORMANCE

Laufverhalten	●●●○○
Fahrgeräusch	●●●●●
Abrieb	●●●○○
Korrosionsbeständigkeit	●●●○○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Supratech
Typ	Rad
Norm	EN12532 - Transportgeräte
Tragfähigkeit bei 4 km/h	125 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	250 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Gesamtgewicht	0,24 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


SUPRATECH

PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015

EAN 4031582410549

Bestellnummer 00063522

Produktzeichnungen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH